

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor:
800/7A****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 930715 800/7A |
| GTIN | 4067263100737 |
| Artikelklass | 9GK |

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|---------|
| Antal lådor | 7 |
| Antal dörrar | 0 |
| Bredd | 1000 mm |

| | |
|---|---|
| Antal utdragshyllor | 0 |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| höjd | 800 mm |
| lådornas effektiva djup | 500 mm |
| vikt | 149 kg |
| Djup | 600 mm |
| lådornas effektiva djup i G | 20 |
| effektiv höjd | 700 mm |
| effektiv höjd för lådor | 700 mm |
| lådornas effektiva bredd | 900 mm |
| Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats | nej |
| Lådornas effektiva yta i G | 36×20 |
| lådornas effektiva bredd i G | 36 |
| Materialtjocklek | 1,2 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Lådutdrag | Utdragsspärr |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 36×20G |
| Produktslag | Verktygsskåp |