

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:
1000/7B****Beställningsdata**

Ordernummer	931115 1000/7B
GTIN	4067263100959
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

ComfortClose	nej
effektiv höjd	900 mm

vikt	149 kg
lådornas effektiva bredd	650 mm
effektiv höjd för lådor	900 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Bredd	750 mm
Räfflad gumمیمatta på skyddskanten på tre sidor	nej
Djup	700 mm
Antal utdragshyllor	0
Antal lådor	7
Antal dörrar	0
lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
höjd	1000 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26×24G
Produktslag	Verktygsskåp