

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor:  
800/7A****Beställningsdata**

Ordernummer	931315 800/7A
GTIN	4067263101048
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

Lådornas effektiva yta i G	36×24
lådornas effektiva bredd i G	36
Antal utdragshyllor	0

Bredd	1000 mm
effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
Antal lådor	7
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
höjd	800 mm
Antal dörrar	0
Djup	700 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
vikt	162 kg
lådornas effektiva djup i G	24
effektiv höjd för lådor	700 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36x24G
Produktslag	Verktygsskåp