

Garant GRIDLINE

Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 685/4A**Beställningsdata**

Ordernummer	931145 685/4A
GTIN	4067263101093
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:****Komplett med utdragslådor 26×24G.**

Montagevagn i 30×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummimatta och-skjuthandtag av 2K-Haptoprene. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd för lådor	400 mm
höjd	685 mm
med skyddskant	ja

Bredd	750 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Antal utdragshyllor	0
effektiv höjd	400 mm
Löpyta utan mönster	ja
antal fasta hjul utan broms	2
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva bredd	650 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådornas effektiva yta i G	26×24
lådhurts effektiv höjd	400 mm
Djup	700 mm
lådhurtsens höjd	500 mm
Öppna inte kåpan	nej
lådornas effektiva djup	600 mm
ComfortClose	nej
Antal lådor	4
maximal bärförmåga	600 kg
lådornas effektiva djup i G	24
Ø hjul	125 mm
vikt	102 kg
Antal dörrar	0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
antal svängbara hjul med broms	2
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Montagevagn