

Garant GRIDLINE

**Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 20×20G, höjd mm/antal lådor: 685/4A****Beställningsdata**

Ordernummer	930515 685/4A
GTIN	4067263101086
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:****Komplett med utdragslådor 20×20G.**

Montagevagn i 24×24G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummimatta och skjuthandtag av 2K-Haptoprene. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

**Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

Lådornas effektiva yta i G	20×20
med skyddskant	ja

Antal dörrar	0
lådornas effektiva djup i G	20
antal svängbara hjul med broms	2
effektiv höjd för lådor	400 mm
effektiv höjd	400 mm
vikt	76 kg
Löpyta utan mönster	ja
lådurtsens höjd	500 mm
Antal utdragshyllor	0
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Öppna inte kåpan	nej
lådornas effektiva bredd	500 mm
Djup	600 mm
lådurts effektiv höjd	400 mm
Antal lådor	4
Lådor med individuell låsning	Enhands
Ø hjul	125 mm
maximal bärförmåga	600 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
lådornas effektiva bredd i G	20
Bredd	600 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
ComfortClose	nej
höjd	685 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm

Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Montagevagn