

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor:  
1000/8A****Beställningsdata**

Ordernummer	931305 1000/8A
GTIN	4067263101031
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

Antal utdragshyllor	0
höjd	1000 mm
Antal dörrar	0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

Antal lådor	8
Lådornas effektiva yta i G	36×24
lådornas effektiva djup i G	24
effektiv höjd för lådor	900 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Djup	700 mm
effektiv höjd	900 mm
vikt	195 kg
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
Bredd	1000 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×24G
Produktslag	Verktygsskåp