

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor:
1000/7A****Beställningsdata**

Ordernummer	931305 1000/7A
GTIN	4067263101024
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Bredd	1000 mm
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej

effektiv höjd för lådor	900 mm
Antal utdragshyllor	0
Antal lådor	7
lådornas effektiva bredd	900 mm
vikt	181 kg
effektiv höjd	900 mm
lådornas effektiva djup i G	24
lådornas effektiva djup	600 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	1000 mm
Antal dörrar	0
Lådornas effektiva yta i G	36×24
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×24G
Produktslag	Verktygsskåp