

**Garant****APMT 133524 ER, HB7630, Typ: INOX**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 215364 INOX   |
| GTIN         | 4045197673626 |
| Artikelklass | 21A           |

## Beskrivning

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

## Teknisk beskrivning

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | INOX                  |
| Matning $f_z$ per tand | 0,18 mm               |
| Hörnradie              | 2,4 mm                |
| Serie                  | Softcut®              |
| ISO-kod vändskär       | APMT 133524 ER        |
| Sort                   | HB7630                |
| Skärmaterial           | VHM                   |
| Produktslag            | Vändskär för fräsning |

**Användardata**

|                              | <b>Lämplighet</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kod</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 170 m/min            | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 130 m/min            | M              |
| vått maximal                 | mindre lämplig    |                      |                |
| torrt                        | lämplig           |                      |                |