




Centrerande skruvstycke, Bredd: 120Amm



Beställningsdata

Ordernummer	363300 120A
GTIN	4067263101116
Artikelklass	30N

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket god tillgänglighet och perfekt symmetriskt.**
- **Komplett härdad och med finfräst undersida.**
- **Spännback för ämnen och färdiga detaljer med minsta möjliga back-/ komponentlyft.**
- **Genom att vända på backarna kan man ändra spännområdet.**

Inklusive GARANT ZeroClamp Adaption med stickmått 80 mm.

Inklusive 4 ZeroClamp spännbultar.

Användningsdata:

Perfekt för 5-sidig bearbetning. Centrisk fastspänning.

Passar till:

Överbackar nr 363310 – 363324.

leveransinnehåll:

Stomme, spindel, spindelmuttrar och fyra spännbultar lämpliga för automationskonsol nr 360164 XP80Z.

Specialtillbehör:

Momentnyckel nr 656050, hylsinsats nr 642229 13, monteringsstation nr 358595 80.

OBS!:

Lämplig för GARANT automationssystem TurnTable i kombination med/för automationskonsol nr 360164 XP80Z. Passande överbackar nr 363310 – 363324 ingår inte i leveransen.

Spännsituation S2 uppkommer om backen vänds.

Teknisk beskrivning

vikt	7,6 kg
L	180 mm
B	120 mm
c/c	80 mm
maximal spännkraft	28 kN
Utförande	Nollpunktspännsystem
höjd H	59 mm
max. åtdragningsmoment	100 Nm
Färgkod	HOLEX ZS 120
Produktslag	Maskinskruvstycke