

Garant**Centrisk spännanordning basapparat Xtric, Typ: 125XSPA****Beställningsdata**

Ordernummer	363000 125XSPA
GTIN	4067263101109
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket god tillgänglighet och perfekt symmetriskt.
- Komplet härdad och med finfräst undersida.
- Perfekt centrisk fastspänning genom centruminställning.
- Spännback för ämnen och färdiga detaljer med minsta möjliga back-/ komponentlyft.
- Inklusive hål för LANG positioneringssystem, adapterbart på GARANT ZeroClamp och Erowa ITS148 (storlek 50 och 80) via mellanplatta.
- Verktygslöst backbyte. Genom att vända på backarna kan man ändra spännområdet.
- Automationsgränssnitt.
- Genialt verktygslöst backsnabbytessystem.
- Spännkraft upp till 32 kN vid 130 Nm vridmoment.
- Snabbt och intuitivt manövrerbar.
- Repeternoggrannhet <0,01 mm.
- Skala för förpositionering av spännmodulerna.
- Spindelmutter med eller utan pendelfunktion.
- Centruminställning med stiftnyckel.

Användningsdata:

Perfekt för 5-sidig bearbetning. Centrisk fastspänning.

Passar till:

Överbackar nr 363010 – 363045.

leveransinnehåll:

Basskena, spindel, spindelmuttrar, **spindellock nr 363083.**

Specialtillbehör:

Sexkantskruvdragare nr 627424 storlek 5, ändhålsnyckel 628600 storlek 2, momentnyckel nr 656050, hylsnyckelinsats nr 642229, spännkonsoler nr 363081 80 och 361165 CS1, GARANT spännbult nr 363190, adapterplattor nr 363079, 363080, 363085. Höjdkonsol nr 363090 (i kombination med nr 363079). Monteringsstation nr 358595 52/96.

OBS!:

Passande överbackar nr 363010 – 363045 ingår inte i leveransen. Spännsituation S2 uppkommer om backen vänds. Avhjälp spännluckor vid typerna XS och XSP och H med hjälp av förskjutna överbackar. **Inklusive GARANT ZeroClamp Adaption med stickmått 80 mm.**

Teknisk beskrivning

spännkraft upp till max	32 kN
L	270 mm
B	125 mm
Stickmått undersida	80 mm
vikt	10,6 kg
färgkod för passande tillbehör	Xtric 125
Längsgående spår	20 mm
höjd H	54 mm
Spännvidd S2	92 - 230 mm
Nyckelvidder	13 mm
Nyckelvidder	5 mm
maximalt vridmoment	132 Nm
pendelvinkel	±2 grad
Spännvidd S1	0 - 144 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke