

HEDI

Kabelvinda, plast, Typ: 25V



Beställningsdata

Ordernummer	081125 25V
GTIN	4003644013258
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskydds brytare. För användning i torr omgivning.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

IP-skyddsklass: IP 20

märkeffekt utrullad: 3500 (16 A) W

Kabelklass: H05VV-F

kabelkonstruktion: 3G1,5

material kabel: PVC röd

kabellängd: 25 m

Antal uttag: 4

Teknisk beskrivning

kabelkonstruktion	3G1,5
-------------------	-------

material kabel	PVC röd
Typ	25V
kabellängd	25 m
nätspänning	250 V
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
Kabelklass	H05VV-F
IP-skyddsklass	IP 20
Antal uttag	4
Material hus	Plast
Energiförsörjning	Nätdriven
Diagnosystem finns	nej
Produktslag	Kabeltrumma