

ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R, 12xD, Storlek: 13,5



Beställningsdata

Ordernummer	231720 13,5
GTIN	7291075297171
Artikelklass	23K

Beskrivning

Utförande:

SUMOCHAM borrsystem med utbytbart huvud för högeffektiv hålbearbetning med utbytbara eggår. Unik klämmekanism för bekväm fixering av skärinsatsen utan ytterligare spännskruv. Mångsidig materialanvändning genom ett omfattande skärinsatsprogram. Optimal verktygsstabilitet med samtidigt spiralformade kylkanaler för höga rundgångsnoggrannheter och minsta möjliga axialförskjutning hos borrhålet. Andra tillgängliga utföranden: Grundelement med runt skaft, grundelement för bearbetning av faser hos borrhål vid anbringande av en fasring, grundelement speciellt för användning i flerspindelsvarvar, längdvarvar och produktionssvarvar. Toleransklass: IT8-IT9, rundgångsnoggrannhet: 0,03 mm.

Användningsdata:

Med skärinsatser nr 231740 – 231790.

leveransinnehåll:

Stomme inkl. monteringsnyckel för skärinsatser.

OBS!:

Välj alltid en strategi med medelhöga skärhastigheter och höga matningsvärden. Ingen snabbmatning eller ändrad rotationsriktning för spindeln vid återgång. För borrhål från $8 \times D$ krävs ett pilothål med minst $1,5 \times DC$ med samma skäregeometri. Förborring av konvexa/konkava ytor: Krökningsradie $> 15 \times DC$ krävs för att reducera matningen med upp till 50 %. För tvärborrade hål är den högsta tillåtna diametern $1/4$ av den nominella kärndiametern DC . Pakethål kräver stabila förhållanden. För att reducera luckor mellan arbetsstyckets element. Snett in- och utlopp hos hål med upp till 7° lutning kan utföras med reducerad matning (cirka 20 – 30 %). Beteckningskonvention $8 \times D$: DCN [storlek]-[L1]-[ØDS]A-[L/D] Beteckningskonvention $12 \times D$: DCN [storlek]-[L1]-[ØDS]R-[L/D] Exempel: Nr 231715 6 DCN 060-048-12A-8D :Nr 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	16 mm
---------------------	-------

Skafutförande	Cylindriskt skaft
Utkragningslängd L_1	162 mm
Antal skär Z	2
Spännspårlängd L_c	164,5 mm
Diameterområde D_c	13,5 - 13,9 mm
Serie	SUMOCHAM
Skaftlängd L_s	48 mm
ISCAR -artikelbeteckning	DCN 135-162-16R-12D
Pilotborr nödvändig	ja, pilotborr
tillverkarens beteckning	DCN 135-162-16R-12D
Utförande	12xD
Skaft	Cylindriskt skaft
Borrvändning	Tvåborring
Borrvändning	konkav
Borrvändning	Konvex
Borrvändning	Paketborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar