

Garant**APMT 133508 SR, HB7520, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	215338 ST1400
GTIN	4045197601230
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,15 mm
Typ	ST1400
Hörnradie	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 133508 SR
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		