

USB-laddadapter, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	081149 2
GTIN	4008496066162
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

- **Total uteffekt: 38 W** som ger en optimerad och snabb laddning
- **Senaste GN-teknik**
- **Tekniktrend: Power Delivery och Quick Charge** för snabb och intelligent laddning
- **AC ingång: 100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz**
- **1 st USB typ C anslutning: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (högst 20 W)**
- **1 st USB A QC anslutning: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (högst 18 W)**
- **Samtidig laddning av upp till 2 apparater**
- **Super lätt, mycket lätthanterlig och kompakt**
- **Modern och högklassig utformning**
- **Garanterad och beprövad VARTA-kvalitet**

Teknisk beskrivning

antal batterifack för USB	2
märkspänning	100 - 240 V
Längd	80 mm
höjd	195 mm

Datablad

nätfrekvens	50 - 60 Hz
Högsta antal laddningsplatser	2
Bredd	35 mm
tillverkarens beteckning	VARTA Speed Charger 38 W
Produktslag	Laddare