

# Yale

## Maskindomkraft med lyftklack YAM, lyftförmåga: 10t



### Beställningsdata

Ordernummer	086046 10
GTIN	4025092154000
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

**Utförande:**

Kompakt maskindomkraft som kan lyfta lasten både med lyftklacken och kronan. Hög stabilitet, pumparmen kan vridas 270° (inte strl 2).

**Användningsdata:**

För att lyfta, justera och flytta maskiner och liknande last samt för allmänt reparations- och monteringsarbete.

### Teknisk beskrivning

lyftklackens längd	60 mm
höjd	325 mm
maximal bärförmåga	10 t
minimal ansättningshöjd	33 mm
vikt	38 kg
automatisk fjäderbelastning	ja

lyfthöjd	145 mm
Bredd	240 mm
lyftklackens bredd	100 mm
Längd	280 mm
Produktslag	Hydraulmaskinlyft