

Garant**Blad Bredd ap 3,1 mm, Ø D / Antal skäreggar Z: 80/5mm**

Beställningsdata

Ordernummer	218444 80/5
GTIN	4045197534187
Artikelklass	21P

Beskrivning

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeter Noggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	80 mm
Sats med fästskruvar	219985
Passande vändskär	XC.. 1125

Antal skär Z	5
Skaftform	med hål
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Fästskrusats10 delar	219985
----------------------	--------