

Garant**Vändskär Bredd 2,2 mm, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	218460 ST900
GTIN	4045197648259
Artikelklass	21B

Beskrivning**Användningsdata:**

För skivfräsar nr 218408 – 218444 och sticksvärd nr 273560.

OBS!:

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

Tolerans a_p	0 / +0,3 mm
Typ	ST900
Matning f_z	0,1 mm
Hörnradie	0,2 mm
Sort	HB7535
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	1
Beläggning	TiAlN

Produktslag

Vändskär för fräsning