

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 4 mm, Ø D: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218560 80
GTIN	4045197462398
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219948 (TX9; 2,0 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,2** med klinga nr **674252 storlek IP9**.

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	80 mm
FästhålsØ	22 mm
totallängd L _{tot}	50 mm
Passande vändskär	SN.. 1102

effektivt antal skär Z_{eff}	5
Kraglängd L_1	15 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \text{ max}}$	20 mm
Spänn diameter d_1	40 mm
Antal vändskärspaltor	10
Skafutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1102
Skrivsats för vändskär	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktlag	Skivfräsar

Tillbehör

Vändskärsskrivsats 10 delar	219948
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2