

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 4 mm, Ø D: 100mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 218560 100 |
| GTIN | 4045197462404 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219948 (TX9; 2,0 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,2** med klinga nr **674252 storlek IP9**.

Skivfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------------|---------|
| totallängd L_{tot} | 50 mm |
| Spänn diameter d_1 | 48 mm |
| Skär- $\varnothing D_c$ | 100 mm |
| maximalt inskärsdjup $a_{e max}$ | 24,2 mm |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| FästhålsØ | 27 mm |
| Passande vändskär | SNHX |
| effektivt antal skär Z_{eff} | 6 |
| Antal vändskärspaltor | 12 |
| Skaftutförande | med hål |
| Invändig | nej |
| Verktogsbyte | PowerCard |
| ISO-kod vändskär | SN.. 1102 |
| Skrivsats för vändskär | 219948 (IP9; 2,0 Nm) |
| Produktslag | Skivfräsar |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP | 674252 9IP |
| Vändskärsskrivsats 10 delar | 219948 |