

**Garant**

**Hållare, cylindrisk, utan invändig kylning, weldon-skaft, för skärhuvuddiameter D: 25mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	210555 25
GTIN	4045197522672
Artikelklass	21Z

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

**Systemrundgångsnoggrannhet  $\leq 10 \mu\text{m}$**  genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

**OBS!:**

**Maximalt fräsdjup** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd $L_1$	62 mm
Utvändig diameter $d_1$	24,8 mm
för skärhuvuddiameter D	25 mm
rekommenderat åtdragningmoment	35 Nm
totallängd L	120 mm
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Serie	TopCut
fäste	weldon-skaft
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

