

**Garant****Vändskär Bredd 1,5 mm, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	218450 ALU
GTIN	4045197534224
Artikelklass	21B

**Beskrivning****Användningsdata:**

För skivfräsar nr 218408 – 218444 och sticksvärd nr 273560.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e$  max.

**Teknisk beskrivning**

Tolerans $a_p$	0 / +0,3 mm
Typ	ALU
Matning $f_z$	0,13 mm
Hörnradie	0,15 mm
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	1
Beläggning	TiAlN

Produktslag

Vändskär för fräsning