

**Garant****Skivfräs med krage Bredd ap 4 mm, Ø D: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218560 125
GTIN	4045197647559
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

**Reservdel:**

Nr 219948 (TX9; 2,0 Nm).

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,2** med klinga nr **674252 storlek IP9**.

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivning**

effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	6
Passande vändskär	SNHX
Skär-Ø $D_c$	125 mm
FästhålsØ	40 mm

Spänn diameter $d_1$	70 mm
totallängd $L_{tot}$	50 mm
maximalt inskär djup $a_{e\ max}$	23,7 mm
Antal vändskärspaltor	12
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1102
Skruvsats för vändskär	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219948