

Yale

Yale hålkolvscylinder YCS, Tryckkraft/slag (t/mm): 33/150



Beställningsdata

Ordernummer	086070 33/150
GTIN	4025092150927
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Yale hydraulikverktyg är tillverkade av högkvalitativt **CrMo-stål** vilket ger klart högre hållfasthet i det "elastiska området" och därmed **mycket längre livslängd**. Alla monteringsdelar – för såväl yttre som inre montering – motsvarar den **metriska standardserien**, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. **100 % kompatibilitet** med alla 700 bars hydrauliksystem.

På grund av sitt **genomgående mitthål** är dessa cylindrar lämpliga för användning där det krävs hög dragkraft med hjälp av **gängspindlar**, snabbkoppling.

Alla monteringsdelar – för såväl yttre som inre montering – motsvarar den **metriska standardserien**, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. **100 % kompatibilitet** med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.

Användningsdata:

Förspänning av dragankare, **in- och utpressning** av lager och axlar, **avdragning** av kugghjul och remskivor samt dragning och skjutning av tunga konstruktioner.

leveransinnehåll:

Inklusive tryckkoppling 3/8-NPT. Driftklar vid leverans, dvs. inklusive kopplingsmuffar, härdad tryckplatta av stål samt med gängat fästhål, men **utan** anslutningsledningar och adapter.

OBS!:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.

Hydraulhandpump, se nr 086050, hydraulslang nr 086081.

Teknisk beskrivning

längd inkörd	343 mm
--------------	--------

oljevolym	716 ml
cyklindrens ytter-Ø	114 mm
genomgångshål, Ø	33 mm
lyfthöjd	150 mm
maximal tryckkraft	335 kN
vikt	21 kg
Produktslag	Hydraulcyklinder