

Garant**Vändskär Bredd 3,1 mm, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	218470 ALU
GTIN	4045197534309
Artikelklass	21B

Beskrivning**Användningsdata:**

För skivfräsar nr 218408 – 218444 och sticksvärd nr 273560.

OBS!:

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

Tolerans a_p	0 / +0,3 mm
Typ	ALU
Matning f_z	0,13 mm
Hörnradie	0,2 mm
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	1
Beläggning	TiAlN

Produktslag

Vändskär för fräsning