

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 4 mm, Ø D: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218560 50
GTIN	4045197462367
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219948 (TX9; 2,0 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,2** med klinga nr **674252 storlek IP9**.

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivning

Spänn diameter d_1	32 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	2
totallängd L_{tot}	50 mm
Skär-Ø D_c	50 mm

Kraglängd L_1	15 mm
maximalt inskär djup $a_{e \max}$	8,5 mm
Passande vändskär	SNHX
FästhålsØ	16 mm
Antal vändskärspaltor	4
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1102
Skrivsats för vändskär	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Vändskärsskrivsats 10 delar	219948
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2