

HEDI

Kabelvinda, plast, Typ: 50R



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 081125 50R |
| GTIN | 4003644013449 |
| Artikelklass | 08B |

Beskrivning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare. Med självstängande lock. För **kortvarig** utomhusanvändning. Uppfyller DGUV I 203-005 (tidigare BGI 600).

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

IP-skyddsklass: IP 44

märkeffekt utrullad: 3500 (16 A) W

Kabelklass: H05RR-F

kabelkonstruktion: 3G1,5

material kabel: Gummi

kabellängd: 50 m

Antal uttag: 3

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|---------------|
| kabellängd | 50 m |
| Kabelklass | H05RR-F |
| nätspänning | 250 V |
| märkeffekt utrullad | 3500 (16 A) W |
| kabelkonstruktion | 3G1,5 |
| material kabel | Gummi |
| Typ | 50R |
| IP-skyddsklass | IP 44 |
| Antal uttag | 3 |
| Material hus | Plast |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Diagnosystem finns | ja |
| Produktslag | Kabeltrumma |