

Garant

Hållare, cylindrisk, med invändig kylning, weldon-skaft, för skärhuvuddiameter D: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	210557 25
GTIN	4045197557773
Artikelklass	21Z

Beskrivning

Utförande:

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

Systemrundgångsnoggrannhet $\leq 10 \mu\text{m}$ genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

OBS!:

Maximalt fräsdjup = $L_1 + l$; l = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	62 mm
för skärhuvuddiameter D	25 mm
Utvändig diameter d_1	24,8 mm
rekommenderat åtdragningmoment	35 Nm
totallängd L	120 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Serie	TopCut
fäste	weldon-skaft
Invändig	ja

Produktslag

Hållare för fräs med gänga