

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF

## Gängreparation sortiment, Innehåll: M5-M12



### Beställningsdata

Ordernummer	082820 M5-M12
GTIN	4250361202926
Artikelklass	04D

### Beskrivning

#### Utförande:

Gängreparations Sortiment bestående av olika reparationssatser för metriska ISO-gängor. Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil® plus av **rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion** med snäva toleranser, **hög ytkvalitet** samt **korrosions- och värmebeständighet**. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt **varaktiga** skruvförband av högsta kvalitet för **alla driftbelastningar** (statiska, dynamiska) med **idealisk kraftöverföring**. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor. **230 delar:**

(vardera 20 insatser 1xD; 1,5xD; 2xD – M5; M6)

(vardera 10 insats 1xD; 1,5xD; 2xD – M8; M10; M12)

#### Användningsdata:

För ekonomisk **reparation av skadade** eller **slitna gängor** och som konstruktionselement för **gängförstärkning** vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

#### leveransinnehåll:

Helicoil plus® gänginsatser med olika dimensioner och längder, 5 spiralborrar, 5 HSS-handgängtappar, 5 monteringsspindlar, 5 tappbrytare, 1 plastlåda (LxBxH) 420x340x120 mm.

#### OBS!:

TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr 133550 och nr 138200.

- **Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.**
- **Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.**

---

## Teknisk beskrivning

Antal insatser gänglängd 1,5xD	70
Antal insatser gänglängd 1xD	70
Antal insatser gänglängd 2xD	70
Produktslag	Gängreparation