

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 4 mm, Ø D: 63mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218560 63
GTIN	4045197462381
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219948 (TX9; 2,0 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,2** med klinga nr **674252 storlek IP9**.

Skivfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	50 mm
Spänn diameter d_1	40 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	4
Passande vändskär	SNHX

FästhålsØ	22 mm
Skär-Ø D _c	63 mm
maximalt inskär djup a _{e max}	10,5 mm
Kraglängd L ₁	15 mm
Antal vändskärspaltor	8
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1102
Skrivsats för vändskär	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktlag	Skivfräsar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vändskärsskrivsats 10 delar	219948
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2