

**Garant****Skivfräs med krage Bredd ap 5 mm, Ø D: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218562 50
GTIN	4045197462411
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

**Reservdel:**

Nr 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP9.

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Passande vändskär	SNHX
effektivt antal skär Z <sub>eff</sub>	2
maximalt inskärsdjup a <sub>e max</sub>	8,5 mm

Kraglängd $L_1$	15 mm
Spänn diameter $d_1$	32 mm
totallängd $L_{tot}$	50 mm
Fästhåls $\emptyset$	16 mm
Antal vändskärsplattor	4
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1103
Skruvsats för vändskär	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

## Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar	219949
Precisionsbits för Torx Plus <sup>®</sup> , 1/4 tum E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profil 9IP	674252 9IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2