

HEDI

Hängbar energiförgrening för F, B, PL, CZ, Typ: 250



Beställningsdata

Ordernummer	081143 250
GTIN	4003644015788
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Utgångsuttag med självlåsand lock.

Kompakt hängbar energifördelare med robust, hårdgummiförstärkt hus för platsbesparande och välorganiserad el- och tryckluftsdistribution.

Med stickuttag för **länderna F, B, PL och CZ**.

- **Enkel kabelinföring med dragavlastning.**
- **Upphängningsögla och massiv verktygskrok.**
- **Stänkskyddad IPX4.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

OBS!:

Hängbar energiförgrening med Ethernet-anslutning på begäran.

Teknisk beskrivning

effekt	3,5 kW
--------	--------

Passar för länderna	F; B; PL; CZ
Djup	212 mm
Bredd	227 mm
höjd	305 mm
Typ	250
Antal uttag 250 V	6
IP-skyddsklass	IP 44
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	E
Produktslag	Energiförgrening