

Yale

Maskindomkraft med lyftklack YAM, lyftförmåga: 15t



Beställningsdata

Ordernummer	086046 15
GTIN	4025092338851
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Kompakt maskindomkraft som kan lyfta lasten både med lyftklacken och kronan. Hög stabilitet, pumparmen kan vridas 270° (inte strl 2).

Användningsdata:

För att lyfta, justera och flytta maskiner och liknande last samt för allmänt reparations- och monteringsarbete.

Teknisk beskrivning

automatisk fjäderbelastning	nej
höjd	344 mm
lyfthöjd	140 mm
lyftklackens bredd	110 mm
minimal ansättningshöjd	33 mm
vikt	53 kg

Längd	321 mm
lyftklackens längd	60 mm
Bredd	258 mm
maximal bärförmåga	15 t
Produktslag	Hydraulmaskinlyft