

Garant**GARANT Softcut® hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215577 25/2
GTIN	4045197455277
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. **Ny generation** av högkapacitetshörnfräsar med vändskär **med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning** vid **instabila förhållanden** eller för **spindlar med låg framdrivande effekt**.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålqualiteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219826 (8IP; 2,2 Nm).

OBS!:

Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!

Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p,max}$	30 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
totallängd L_{tot}	101 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	2
Passande vändskär	AP.. 1335..

Utkragningslängd L ₁	45 mm
Skaftdiameter D _s h6	25 mm
Skruvsats förvändskär	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Serie	Softcut®
Antal vändskärsplattor	6
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219826