

# Yale

## Universalcylinder YS, Tryckkraft/slag (t/mm): 10/150



### Beställningsdata

Ordernummer	086060 10/150
GTIN	4025092150088
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Alla monteringsdelar – för såväl yttre som inre montering – motsvarar den **metriska standardserien**, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. **100 % kompatibilitet** med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden. Universal-cylindrarna utmärker sig genom extremt **god sidobelastningstålighet**, de har fjäderbelastning och bara en slangkoppling med snabbkoppling.

#### Användningsdata:

För alla tryckarbeten där det är viktigt med stor kraft och små dimensioner. Idealisk för användning i utrustning och verkstadspressar tack vare den metriska fästgången. **Kan användas i alla lägen.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive tryckkoppling 3/8-NPT. Driftklar vid leverans, inklusive kopplingsmuffar, härdad tryckplatta av stål samt med gängat fästhål, **utan** anslutningsledningar och adapter.

#### OBS!:

**Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.**

Hydraulhandpump, se nr 086050, hydraulslang nr 086081, manometer nr 086087.

### Teknisk beskrivning

maximal tryckkraft	100 kN
--------------------	--------

lyfthöjd	150 mm
oljaolymer	218 ml
cylinderns ytter-Ø	57 mm
vikt	4,1 kg
längd inkörd	250 mm
Produktslag	Hydraulcylinder

## Tillbehör

Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning Längd 2 m	086081 2
Hydraulikhandpump HPS antal steg / tankvolym 2/2 l	086050 2/2
Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning Längd 6 m	086081 6
Hydraulikhandpump HPS antal steg / tankvolym 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hydraulikhandpump HPS antal steg / tankvolym 2/4 l	086050 2/4
Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning Längd 1 m	086081 1
Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning Längd 3 m	086081 3
Hydraulikhandpump HPS antal steg / tankvolym 1/0,7 l	086050 1/0,7