

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 5 mm, Ø D: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218562 160
GTIN	4045197647580
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219949 (TX9; 2,0 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP9.

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivning

maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	41,2 mm
Passande vändskär	SNHX
FästhålsØ	40 mm
Spänn diameter d_1	70 mm

effektivt antal skär Z_{eff}	8
totallängd L_{tot}	50 mm
Skär- \emptyset D_c	160 mm
Antal vändskärsplattor	16
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1103
Skrivsats för vändskär	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Skrivsats för vändskär 10 delar	219949
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP