

Yale

Hydraulisk domkraft JH, lyftförmåga: 2t



Beställningsdata

Ordernummer	086045 2
GTIN	4025092162722
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Robust konstruktion med stor fotplatta för stadig placering, med tryckbegränsningsmätare. Lättrörlig lyftklack med passning för ventilstyrningen. Teleskopspaken räfflad och utdragbar med gänga. **Får inte användas vågrätt.**

Teknisk beskrivning

maximal bärförmåga	2 t
lyfthöjd	115 mm
minsta höjd	181 mm
Produktslag	Vagnslyft / Maskinlyft