



HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 125/7mm



Beställningsdata

Ordernummer	226490 125/7
GTIN	7291075313123
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

Reservdel:

Skrivsats för vändskär nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	TD..1505..
Rampningslängd L för α_{\max}	1501,11 mm
Ø D ₃	120,6 mm
totallängd L _{tot}	63 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	249 mm
Antal skär Z	7
spiralfräsning a _p	3,3 mm

Serie	HELI3MILL
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	245 mm
Fästhåls \varnothing	40 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,5 grad
Skär- $\varnothing D_c$	125 mm
tillverkarens beteckning	HM390 FTD D125-7-40-15
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Rampning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2

229696 2