



HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 50/4mm



Beställningsdata

Ordernummer	226490 50/4
GTIN	7291075313048
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

Reservdel:

Skrivsats för vändskär nr **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	40 mm
spiralfräsning a_p	3,9 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	95 mm
Passande vändskär	TD..1505..
Rampningslängd L för α_{max}	468,99 mm
Antal skär Z	4
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	99 mm

Serie	HELI3MILL
FästhålsØ	22 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,6 grad
Ø D ₃	45,6 mm
Skär-Ø D _c	50 mm
tillverkarens beteckning	HM390 FTD D050-4-22-15
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Rampning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 1

229696 1