

**DOVEIQMILL planfräsar, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 80/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222500 80/6
GTIN	7291075311396
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Extremt stabilt planfrässystem. Vändskäret fixeras genom fastskruvning och genom extra fixering i ett svalstjärtliknande plattsäte. Vändskärets positiva axiella monteringsläge ger ett mycket mjukt snitt och garanterar därmed bästa möjliga ytkvaliteter. Bästa möjliga **ekonomi** tack vare ett vändskär med 8-skäreggar.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	27 mm
Passande vändskär	SYHU0704..
Skär-Ø D _c	80 mm
Serie	DOVEIQMILL
Antal skär Z	6
totallängd L _{tot}	50 mm

max. utvändig diameter D_{max}	89,4 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	4,6 mm
tillverkarens beteckning	IQ845 FSY D080-06-27-R07
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	50 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Planfräsar

Tillbehör

Skrivsats förvändskärFemdelad Typ 4	229695 4
-------------------------------------	----------