

**HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 63/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226490 63/5
GTIN	7291075313314
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

Reservdel:

Skrivsats för vändskärsplattor nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D _{min}	121 mm
Serie	HELI3MILL
Skär-Ø D _c	63 mm
Passande vändskär	TD..1505..
Ø D ₃	58,6 mm
Antal skär Z	5
Rampningsvinkel α _{max}	1,2 grad

Rampningslängd L för α_{\max}	625,39 mm
spiralfräsning a_p	3,8 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	125 mm
Fästhåls \varnothing	22 mm
totallängd L_{tot}	45 mm
tillverkarens beteckning	HM390 FTD D063-5-22-15
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Rampning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2

229696 2