

**DOVEIQMILL planfräsar, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 80/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222500 80/8
GTIN	7291075311402
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Extremt stabilt planfrässystem. Vändskäret fixeras genom fastskruvning och genom extra fixering i ett svalstjärtliknande plattsäte. Vändskärets positiva axiella monteringsläge ger ett mycket mjukt snitt och garanterar därmed bästa möjliga ytkvaliteter. Bästa möjliga **ekonomi** tack vare ett vändskär med 8-skäreggar.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SYHU0704..
Serie	DOVEIQMILL
max. utvändig diameter D_{max}	89,4 mm
total längd L_{tot}	50 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	4,6 mm
Antal skär Z	8

Skär-Ø D _c	80 mm
FästhålsØ	27 mm
tillverkarens beteckning	IQ845 FSY D080-08-27-R07
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	50 grad
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Planfräsar

Tillbehör

Skrivsats förvändskärFemdelad Typ 4	229695 4
-------------------------------------	----------