

**HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 63/5Smm****Beställningsdata**

Ordernummer	226490 63/5S
GTIN	7291075313055
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvsets för vändskär nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivning

spiralfräsning a_p	3,8 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	121 mm
Serie	HELI3MILL
Rampningsvinkel α_{max}	1,2 grad
Passande vändskär	TD..1505..
Antal skär Z	5
Rampningslängd L för α_{max}	625,39 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	125 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
Skär- $\varnothing D_c$	63 mm
Fästhåls \varnothing	27 mm
totallängd L_{tot}	45 mm
tillverkarens beteckning	HM390 FTD D063-5-27-15
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Rampning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2	229696 2
-------------------------------------	----------