

**LOGIQ4FEED högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø DC / Antal skär Z: 16/2****Beställningsdata**

Ordernummer	221101 16/2
GTIN	7291075392746
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavsiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	XNMU040310..
spiralfräsnings $\varnothing D_{\min}$	24,6 mm
totallängd L_{tot}	110 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	17 grad
$\varnothing D_3$	8,6 mm
spiralfräsnings a_p	0,8 mm
Skär- $\varnothing D_c$	16 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	4,3 grad
spiralfräsnings $\varnothing D_{\max}$	31 mm

Serie	LOGIQ4FEED
Utkragningslängd L ₁	50 mm
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för α_{\max}	11,97 mm
tillverkarens beteckning	FFX4 ED16-2-050-W20-04
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 2	229695 2
-------------------------------------	----------