

**NEODO plan-/ hörnfräs, weldon-skaft, Ø DC / Antal skär Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225751 25/3
GTIN	7291075481631
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreppor. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Antal skär Z	3
total längd L_{tot}	95 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	5 mm
Utkragningslängd L_1	35 mm
Passande vändskär	SZ.U0804..
Serie	NEODO
tillverkarens beteckning	S890 ESZ D25-3-W25-R08
Skaftutförande	weldon-skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skrivsats förvändskär10 delar Typ 3	229696 3
-------------------------------------	----------