

**NEODO plan-/ hörnfräs, weldon-skaft, Ø DC / Antal skär Z: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225751 32/4
GTIN	7291075481648
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreugar. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

**Reservdel:**

Skruvsats för vändskär nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Serie	NEODO
Skär-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Passande vändskär	SZ.U0804..
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	32 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	5 mm
total längd L <sub>tot</sub>	110 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	45 mm
tillverkarens beteckning	S890 ESZ D32-4-W32-R08
Skaftutförande	weldon-skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Skrivsats förvändskär10 delar Typ 3	229696 3
-------------------------------------	----------