

**NEODO plan-/ hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 125/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225760 125/12
GTIN	7291075440164
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreggar. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	40 mm
Passande vändskär	SZ.U0804..
totallängd L_{tot}	50 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	5 mm
Antal skär Z	12
Skär-Ø D_c	125 mm
Serie	NEODO

tillverkarens beteckning	S890 FSZ D125-12-40-R08
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skrivsats förändskär10 delar Typ 3	229696 3
------------------------------------	----------