

**HELISLOT skivfräsar med fläns, Ø DC / Zeff: 100/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivning

Kraglängd L_1	26,5 mm
Antal vändskärsplattor	10
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	26 mm
Serie	HELISLOT
Skär-Ø D_c	100 mm
totallängd L_{tot}	40 mm

effektivt antal skär Z_{eff}	10
FästhålsØ	27 mm
Slitsbredd a_p	14 mm
tillverkarens beteckning	FDN D100-14-27-XN13
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229697 1
------------------	----------