



## LOGIQ4FEED högmatningsfräs, med gänga, Ø DC / Antal skär Z: 35/5



### Beställningsdata

Ordernummer	221104 35/5
GTIN	7291075393330
Artikelklass	19D

### Beskrivning

#### Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavsiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

#### Reservdel:

Skrivsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Teknisk beskrivning

spiralfräsnings $\varnothing D_{\min}$	62,6 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	46,87 mm
Passande vändskär	XNMU040310..
Antal skär Z	5
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,1 grad
spiralfräsnings $a_p$	0,8 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	35 mm
Skär- $\varnothing D_c$	32 mm
Invändig	ja

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	69 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Fästgänga M	M 16
$\varnothing D_3$	27,6 mm
tillverkarens beteckning	FFX4 ED35/1.38-5-M16-04
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräsar

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 2	229695 2
-------------------------------------	----------