

**HELISLOT skivfräsar med fläns, Ø DC / Zeff: 125/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227712 125/12
GTIN	7291075311228
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	32 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	12
Antal vändskärsplattor	12
maximalt inskärsdjup $a_{e \text{ max}}$	33 mm
totallängd L_{tot}	45 mm
Serie	HELISLOT

Kraglängd L_1	30,5 mm
Skär- \varnothing D_c	125 mm
Slitsbredd a_p	14 mm
tillverkarens beteckning	FDN D125-14-32-XN13
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229697 1
------------------	----------