



LOGIQ4FEED högmatningsfräs, med gänga, Ø DC / Antal skär Z: 42/6



Beställningsdata

Ordernummer	221104 42/6
GTIN	7291075393347
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavsiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skrivsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	40 mm
Skär-Ø D_c	42 mm
spiralfräsnings a_p	0,8 mm
Fästgänga M	M16
Serie	LOGIQ4FEED
spiralfräsnings Ø D_{max}	83 mm
Ø D_3	34,6 mm
spiralfräsnings Ø D_{min}	76,6 mm
Rampningslängd L för α_{max}	64,45 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	0,8 grad
Invändig	ja
Antal skär Z	6
Passande vändskär	XNMU040310..
tillverkarens beteckning	FFX4 ED42/1.65-6-M16-04
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktlag	Kopierfräsar

Tillbehör

Skruvsats för vändskär Femdelad Typ 2	229695 2
---------------------------------------	----------